

# Téléphone sans fil avec répondeur Gigaset E290A Comfort Eco-DECT+ Blanc



**Prix du produit :**

**70,90 €**

**Galerie de produits :**



Le téléphone sans fil avec répondeur Gigaset E290A offre un confort d'utilisation optimal avec réduction des ondes en communication et suppression totale en veille après réglage. Grand écran rétroéclairé, 150 contacts, 2 profils acoustiques. Mode Audio Boost pour un volume encore plus haut, mode main libre haute qualité. Répondeur intégré, enregistrement jusqu'à 20 minutes.

## Description du produit :

### Téléphone sans fil avec répondeur Gigaset E290A Comfort.

**Le téléphone sans fil avec répondeur Gigaset E290 offre un confort d'utilisation optimal avec réduction des émissions d'ondes nocives en communication et suppression de toute émission en veille, moyennant le réglage EcoDect+ facile à mettre en œuvre.**

Ses autres atouts sont une excellente qualité sonore, un clavier à larges touches lumineuses et caractères bien lisibles avec son grand écran rétro-éclairé à contraste accentué, un affichage à grands caractères et menu simplifié. De plus il est compatible avec les prothèses auditives, avec une fonction de réglage du combiné sur très fort de manière temporaire (en communication), contient les fonctions de présentation du nom / numéro de l'appelant lorsque vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur (quasi systématique aujourd'hui par défaut dans les abonnements).

#### Points forts :

- Grand écran noir et blanc TFT 58mm 2,2 pouces rétro-éclairé avec contraste accentué
- Affichage grands caractères et menu simplifié
- Confort d'utilisation, clavier rétro-éclairé avec larges touches
- High Sound Performance™ : volume et clarté sonore améliorés
- Mains-libres de très haute qualité
- Compatible prothèses auditives (HAC)
- Présentation du Nom/Numéro de l'appelant
- Mode EcoDect (Réduction de la puissance émise moyennant une zone de réception réduite) et EcoDect+ (suppression de toute émission en veille)

## Vidéo réglage du mode eco dect (téléphone Gigaset) :

**Modes ECO-DECT activables manuellement (Fonctions indispensables de ce type de téléphones à activer obligatoirement pour bénéficier de ce progrès technique, car par défaut, la puissance est maximale pour une distance maximale possible entre le combiné et la base) :**

- **EcoMode** : réduction jusqu'à 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée plus restreinte (selon nos tests, largement suffisante dans la plupart des cas). Lors d'une conversation téléphonique, la puissance transmise est ajustée automatiquement en fonction de la distance base-combiné. Plus la distance vers la base est faible, plus les émissions sont réduites. Pour une portée maximale, le mode ECO DECT peut être désactivé à tout moment.

- **EcoMode+** : réduction de 100% de la puissance transmise (quelques instants après avoir raccroché suite à une conversation, dès lors que ce mode est réglé correctement dans le menu simple adéquat). En clair, cela signifie qu'une fois ce mode activé, un instant après que vous ayez raccroché, la base du téléphone n'émet plus d'ondes hyperfréquences nocives à long terme jusqu'au prochain

appel.  
(Réglages : voir mode d'emploi disponible au téléchargement page 42-43).

### **Afficheur du combiné**

Affichage monochrome,  
Grand écran noir et blanc 34x37mm (HxL) 5,1cm 2 pouces rétroéclairé  
Affichage grands caractères  
Affichage de la durée de communication  
Indicateur de messages en attente

### **Clavier du combiné**

Clavier ergonomique moderne de haute qualité  
Larges touches éclairées pour un usage pratique  
Navigateur 4 directions  
Fonction «Silence»  
12 touches numériques et 5 touches de fonction  
Verrouillage clavier par appui long sur touche #  
Touche «Mains-libres» dédiée  
Activer et désactiver la sonnerie via la touche de navigation

### **Affichage en veille**

Date/heure  
État de charge de la batterie  
Niveau de réception et activation des modes ECO/ECO+  
Affichage des nouveaux messages

## **Affichage en communication**

Durée de communication

## **Acoustique du combiné**

HSP (High Sound Performance™)  
Mains-libres de très haute qualité sur le combiné  
Volume : 2 sons du combiné (haut/bas)  
Mode Boost pour un volume encore plus fort  
Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux  
Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)  
Compatible prothèse auditive

## **Répertoire et numérotation**

Capacité jusqu'à 150 contacts  
Pré-numérotation avec correction possible  
(affichage grands caractères du numéro composé)  
Liste des 10 derniers différents numéros composés  
Numérotation abrégée (Touches 2 à 9)

## **Répondeur intégré**

Capacité d'enregistrement jusqu'à 20 minutes maximum  
Notification de nouveaux messages sur le combiné et la base  
Utilisation aisée depuis le combiné ou la base

Interrogeable à distance avec protection via un code PIN  
Annonces préenregistrées («Plug & Play»)  
1 Annonce personnalisable enregistrable (environ 170 secondes)  
Déclenchement du répondeur paramétrable : Immédiat, automatique, 10, 18, ou 30 secondes  
Ecoute des messages entrants sur la base ou le combiné  
Filtrage d'appels, Interception  
Durée d'enregistrement des messages ajustable : 1 min, 2 min, 3 min, illimité  
Annonce de la date et de l'heure de chaque message

### **Réception d'appels / Sonneries**

Présentation du Nom ou du numéro  
Affichage visuel des appels sur l'écran  
Sonneries sur combiné :

- 21 mélodies dans le combiné
- 6 mélodies dans la station de base
- Volume réglable (5 niveaux + arrêt)

Suppression de la sonnerie selon plage horaire

### **Journal des appels**

Contenu du journal (avec horodatage) :

- Liste des appels (tous ou manqués)
- Notification de messages (messagerie interne et externe)
- Capacité maximum de 25 appels manqués

Touche « Décroché/ Haut parleur » ou « Bis » pour les appels émis

### **Autres fonctions utiles :**

### **Fonction réveil**

## Fonction Calendrier

**Fonction protection des appels indésirables :** programmation horaire ou le téléphone ne sonne pas (par exemple la nuit entre 22h et 7h du matin), suppression de la sonnerie sur appels masqués, listes de numéros interdits.

**Fonction d'appel direct :** la fonction d'appel direct du Gigaset E290 permet d'affecter le même numéro de téléphone à toutes les touches. Peu importe alors la touche utilisée, c'est toujours le bon numéro qui sera composé - idéal pour les jeunes enfants qui ne savent pas encore lire ou lorsque vous êtes malades.

**Fonction surveillance de pièce :** le combiné effectue un appel interne vers les autres combinés ou un appel externe vers un portable lorsque le bruit de la pièce dépasse un certain seuil. Lorsque ce mode est activé, les appels entrants sont signalés uniquement sur l'écran du combiné, le téléphone ne sonne pas.

## Caractéristiques techniques :

- **Combiné**

Dimensions (L x l x e) / Poids : 173x52x28mm / 122g

Autonomie en veille / en communication : 200 h max / 10 h max

Portée (en mode standard, sans fonctions EcoDect) en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300m

Batteries : 2 x AAA NiMH, 550 mAh

Temps de charge : environ 5 heures

- **Base**

Dimensions (p x l x L) / Poids : 44mm x 126mm x 102mm / 147g

Alimentation (230V) par bloc secteur Catégorie 2

Montage mural possible

- **Chargeur**

Dimensions (p x l x L) / Poids : 35mm x 68,6mm x 74,4mm / 40g

Alimentation (230V) par bloc secteur Catégorie 2

- **Systèmes / Standards**

Interface : a/b (analogique)

Raccordement : Réseau public, Fxs, PaBX Standards : DECT, GAP

- **Fabrication :** allemande, garantie 2 ans (hors piles rechargeables)

**Assistance technique / Hotline**

Ce service vous permet de vous renseigner sur le service après-vente, les réparations et la garantie du produit en général.

01 57 324 522 / Tarif local

Horaires: les services hotline Technique et Garantie sont joignables du lundi au samedi de 09h00 à 20h00

**ATTENTION : ce téléphone est vendu dans une boîte scellée qui ne peut se refermer une fois la bande arrachée. En conséquence il ne peut être ni repris ni échangé, ni faire l'objet du droit de rétractation.**

**RAPPEL : même si ce téléphone est Eco-Dect+ et réduit sa puissance lors des conversations par rapport à un téléphone DECT conventionnel ancien, il émet néanmoins des ondes de type hyperfréquences en fonctionnement et de ce fait ne convient pas aux personnes électrohypersensibles. Pour des questions de prévention, nous préconisons l'usage de ces téléphones uniquement pour des périodes de conversations courtes, de préférence en utilisant la fonction mains libres et en vous éloignant du combiné et si nécessaire couplés avec un téléphone de type filaire pour les conversations qui vont durer pour limiter le temps d'exposition aux ondes. Dans ce cas, utilisez un doubleur de prise téléphonique et branchez à côté de ce téléphone sans fil un modèle filaire, que vous utiliserez pour les conversations longues. L'astuce est d'utiliser le sans fil que vous pouvez avoir partout avec vous pour décrocher, et de vous rapprocher en conversation jusqu'à votre téléphone fixe filaire, de décrocher sur le filaire pour continuer votre conversation, tout en raccrochant le sans fil dont l'émission s'arrête environ 30 secondes après. De cette manière, vous pouvez combiner le confort du sans fil avec la sécurité du filaire pour les conversations longues. N'oubliez pas non plus de mettre votre box à la terre pour limiter les pollutions électriques qui sont liées à la grande majorité des box.**